



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



SGS Dental Swiss Implant System

базируется в Цуге (Швейцария). Наша цель — предложить клиентам полный спектр инновационных, научно обоснованных стоматологических решений. SGS Dental Swiss Implant System — это не просто стоматологическая продукция, но и искусство, подкрепленное богатым клиническим опытом. Благодаря швейцарским технологиям и бескомпромиссному качеству, SGS Dental Swiss Implant System предлагает продукцию премиум-класса на эксклюзивных условиях, обеспечивая клиентам безупречный сервис и профессиональную поддержку. Мы используем высокоточное оборудование и инструменты, а также материалы высочайшего качества, что обеспечивает исключительную точность и надежность нашей продукции. Именно поэтому компания SGS стала одним из лидеров рынка в области дентальной имплантации. Нашей системе доверяют тысячи специалистов по всему миру.



СОДЕРЖАНИЕ



Дентальные имплантаты

Коническая платформа	10
Узкая коническая платформа	11
Внутренний шестигранник платформа 3.75	12
Односоставной имплантат	13

Коническая платформа

Примерочные абатменты	14
Формирователи десны	14
Трансферы для открытой оттисковой ложки	15
Трансферы для закрытой оттисковой ложки	15
Аналог имплантата	16
Прямые абатменты для цементной фиксации	16
Угловые абатменты для цементной фиксации	17
Анатомические угловые абатменты	17
Временные (PEEK) абатменты	18
Абатменты для немедленной нагрузки	18
Временная реставрация	18
Плоское соединение	18
Индивидуальные абатменты	19
Абатменты для балочных конструкций	19
Двухкомпонентные multi-unit абатменты	20
S6-S7 для cad-cam	20
The-one multi-unit абатменты	21
S16S-S17S для cad-cam	21
Easy-fix для немедленной нагрузки	22
Съемное протезирование - шаровидные абатменты	22
Съемное протезирование - s-lock	23
Съемное протезирование - easy-fix	23
Съемное протезирование - smart-lock	23

Узкая коническая платформа

Примерочные абатменты	24
Формирователи десны	24
Трансферы для открытой оттисковой ложки	24
Трансферы для закрытой оттисковой ложки	24
Прямые абатменты для цементной фиксации	25
Угловые абатменты для цементной фиксации	25
Аналог имплантата	25
Временные (PEEK) абатменты	26
Временная реставрация	26
Плоское соединение	26
Индивидуальные абатменты	27
Абатменты для балочных конструкций	27
Съемное протезирование - шаровидные абатменты	28
Съемное протезирование - s-lock	28
Съемное протезирование - smart-lock	29
Двухкомпонентные multi-unit абатменты	29

Внутренний шестигранник - Платформа 3.75

Примерочные абатменты	30
Формирователи десны	30
Трансферы для открытой оттисковой ложки	31
Трансферы для закрытой оттисковой ложки	31
Аналог имплантата	32
Прямые абатменты для цементной фиксации	32
Угловые абатменты для цементной фиксации	33
Анатомические угловые абатменты	33
Временные (PEEK) абатменты	34
Абатменты для немедленной нагрузки	34
Плоское соединение	34
Временная реставрация	35
Индивидуальные абатменты	35
Абатменты для балочных конструкций	35
S6-S7 для cad-cam	36
Двухкомпонентные multi-unit абатменты	36
The-one multi-unit абатменты	37
S16S-S17S для cad-cam	37
Easy-fix для немедленной нагрузки	38
Съемное протезирование - шаровидные абатменты	38
Съемное протезирование - s-lock	39
Съемное протезирование - easy-fix	39
Съемное протезирование - smart-lock	39

Односоставная платформа

Ортопедические решения для однокомпонентных имплантатов	40
Ключи/отвертки	40

CAD - CAM

Коническая платформа (P5D, P5G, P1D, P7D)	41
Узкая коническая платформа (P7N)	41
Платформа 3.75 (P1, P7)	41
Система Dynamic / Специальные инструменты	42
Система Dynamic / Коническая платформа	43
Система Dynamic / Узкая коническая платформа	43
Система Dynamic / Платформа 3.75	43

Хирургические наборы

SKM-up стандартный хирургический набор	46
SKM+01 расширенный хирургический набор	48
SK-ONE хирургический набор для односоставных имплантатов	50
SKG хирургический набор для навигационной хирургии	52
SKM+02	54
SKP ортопедический набор	56
SKD-C набор конических сверл с ограничителями	58

БУДУЩЕЕ ИМПЛАНТОЛОГИИ

P5G

ИМПЛАНТАТ НА
УРОВНЕ ДЕСНЫ

P5D

ИМПЛАНТАТ НА
УРОВНЕ КОСТИ



СУПЕРБИОАКТИВНАЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ ТРАБЕКУЛЯРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ПОКРЫТИЕ
SBTC®

Более быстрое и качественное заживление

Сложный дизайн поверхности и значительное увеличение ее площади


ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГИДРОФИЛЬНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С КРОВЬЮ

Повышенная первичная стабильность и сокращенное время заживления





WD 10.0 mm HV 20.00 kV curr 4.00 nA mag 10 000 x det vCD 5 µm SGS DENTAL


СЭМ-ИЗОБРАЖЕНИЕ: ТИПИЧНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ



Клетки, формирующие костную ткань, на непокрытом титане (сверху слева) и титане с покрытием гидроксиапатита (HAp)



Плотность клеток на различных поверхностях (частичная популяция).
Вставка: два типичных флуоресцентных изображения ядер клеток



ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ПЛАТФОРМ



**КОНИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА**

P5D / P5G / P7D / P1D



**УЗКАЯ КОНИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА**

P7N



**ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК
ПЛАТФОРМА 3.75**

P7 / P1




**ОДНОСОСТАВНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ**
P7S / P9S




ИМПЛАНТАТЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОСТИ



ТИП КОСТИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ИМПЛАНТАТОВ



ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

9



P5D MATRIX IMPLANT



Коническая платформа

Универсальный имплантат с умеренно агрессивной резьбой, подходящий для всех типов костной ткани. Гибридный дизайн делает его универсальным решением, сочетая высокую первичную стабильность, совместимость с плотной костью, функцию переключения платформы и коническое соединение.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
—	—	18 мм	—	—
—	—	20 мм	—	—
—	—	22 мм	—	—

P5G MATRIX IMPLANT



Коническая платформа

Имплантат Tissue Level (на уровне десны) с умеренно агрессивной резьбой, подходящий для всех типов костной ткани. Гибридный дизайн делает его универсальным решением, сочетая высокую первичную стабильность, совместимость с плотной костью, функцию переключения платформы и коническое соединение.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
—	—	18 мм	—	—
—	—	20 мм	—	—
—	—	22 мм	—	—

Коническая платформа

P1D

Имплантат с плотной резьбой, особенно эффективный для плотной костной ткани (нижняя челюсть, D1 и D2), с функцией переключения платформы и коническим соединением.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм
—	—	—	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Коническая платформа

P7D

Имплантат с агрессивной резьбой, предназначенный для типов костной ткани D3 и D4, обеспечивающий высокую первичную стабильность, с функцией переключения платформы и коническим соединением.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм	Ø6,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Узкая коническая платформа

P7N

Имплантат с умеренно агрессивной резьбой для всех типов костной ткани, предназначенный для случаев ограниченного межзубного пространства, с функцией переключения платформы и узким коническим соединением.

Ø3,0мм	Ø3,2мм
—	8 мм
10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм
16 мм	16 мм





P1



Внутренний шестигранник
платформа 3.75



Имплантат с плотной резьбой, оптимально подходящий для плотной костной ткани (нижняя челюсть, типы кости D1 и D2), с внутренним шестигранным соединением.

Ø3,2мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм	Ø6,0мм
—	—	—	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм

P7



Внутренний шестигранник
платформа 3.75



Имплантат с агрессивной резьбой, оптимально подходящий для типов костной ткани D3 и D4, обеспечивающий высокую первичную стабильность, с внутренним шестигранным соединением.

Ø3,2мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм	Ø6,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Односоставной
имплантат

P7S



Односоставной имплантат с несколькими вариантами реставрации: Snap, цементная и винтовая фиксация. Умеренно агрессивная резьба и гибридный дизайн обеспечивают универсальность применения, высокую первичную стабильность и совместимость с плотной костью при всех типах костной ткани.

Ø3,0мм	Ø3,2мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм
—	—	—	—	6 мм
—	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Односоставной
имплантат

P9S



Односоставной имплантат с несколькими вариантами реставрации: Snap, цементная и винтовая фиксация. Компрессионная резьба делает его подходящим для всех типов костной ткани.

Ø2,4мм	Ø3,0мм	Ø3,2мм	Ø3,5мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм
—	—	—	—	—	6 мм
—	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм





ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Дополнительная информация / компоненты
CKD	Абатмент примерочный - 0°
CKD - 15°	Абатмент примерочный - 15°
CKD - 25°	Абатмент примерочный - 25°
CKD - 35°	Абатмент примерочный - 35°
CKD - 45°	Абатмент примерочный - 45°

Ортопедические компоненты

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
HD Фомирователь десны	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	Подходит для всех диаметров имплантатов
HWD Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
HW7D Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
HW8D Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
HND Узкий фомирователь десны	2 мм 3 мм 4 мм	УЗКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код изделия
	15 мм	T1D Трансфер
УЗКИЙ	15 мм	T4D Трансфер
* КОРОТКИЙ	11 мм	T5D Трансфер
* КОРОТКИЙ УЗКИЙ	11 мм	T6D Трансфер
* УЗКИЙ	15 мм	T8D Трансфер

* Предпочтительный выбор стоматологов.

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
КОРОТКИЙ	9 мм	T1D Трансфер
УЗКИЙ КОРОТКИЙ	9 мм	T7D Трансфер
Р-ТЗ Пластиковый трансфер РМ-ТЗ Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	T3D Трансфер
Р-ТЗ Пластиковый трансфер РМ-ТЗ Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка	1 мм 2 мм 3 мм	T3D, 20° Трансфер

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 10 Н·см.

Ортопедические компоненты



АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
-------------	-------------------	--



A1D

12 мм

Analog



ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
-------------	-------------------	--



S1D

Прямой абатмент

5 мм
7 мм
9 мм
12 мм
15 мм



Два винта в комплекте *



S1AD

Анатомический
прямой абатмент

1 мм
2 мм
3 мм
4 мм



Два винта в комплекте *



S1ND

Узкий
прямой абатмент

7 мм
9 мм



УЗКИЙ

Два винта в комплекте *



S1WD

Широкий
прямой абатмен

9 мм
12 мм



ШИРОКИЙ

Два винта в комплекте *



S1W8D

Широкий
прямой абатмен

10 мм



ШИРОКИЙ

Два винта в комплекте *



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

* Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
--	-------------------	-------------

Два винта в комплекте * :



11 мм

S2D - 15°
Угловой абатмент



ДЛИННЫЙ

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2LD - 15°
Угловой абатмент



УЗКИЙ

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2DS - 15°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



11 мм

S2D - 25°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



15 мм

S2LD - 25°
Угловой абатмент



УЗКИЙ

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2DS - 25°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



13 мм

S2D - 35°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



13 мм

S2D - 45°
Угловой абатмент



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

* Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АНАТОМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
--	-------------------	-------------

Два винта в комплекте * :



1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2AD - 15°
Анатомический
угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2AD - 25°
Анатомический
угловой абатмент



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.


* Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.



ВРЕМЕННЫЕ (РЕЕК) АБАТМЕНТЫ //

18

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S1AD - Peek PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * : 
 S2AD - Peek - 15° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * : 
 S2AD - Peek - 25° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * : 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см. * Клинический абатментный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 T3D Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	 Р-Т3 Пластиковый трансфер
 T3D, 20° Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	 РМ-Т3 Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка

+ T3D - Smart Solution: трансфер / абатмент для немедленной или временной нагрузки (В комплекте: 2 x T3D, Р - , РМР - , РМ-Т3)

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 15 Н·см.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S15D - TH Абатмент для немедленной нагрузки	15 мм	Винт в комплекте * :  ! Титан

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см. * Клинический абатментный винт.

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S15D - T Абатмент для немедленной нагрузки	15 мм	ПЛОСКОЕ Винт в комплекте * :  ! Титан

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см. * Клинический абатментный винт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : 	11 мм	S1PNHD Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * : 	11 мм	S1PND Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * :  ! Пластик/Титан	11 мм	S1PTD Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * :  ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PCD Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * :  ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PCHD Абатмент для литья 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см. * Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Опционально: пластиковый компонент с шестигранником 	B 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	В комплект входит: пластиковый компонент без шестигранника  S1TD Абатмент 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

19



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

20

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S6D Прямой мультиюнит абатмент	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	 T1 - S6/S7 Трансфер для закрытой ложки  H - S6/S7 Защитный колпачок для мультиюнита
 S7D - 17° Угловой мультиюнит абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 A1 - S6/S7 Аналог имплантата  T - S6/S7 Временный абатмент
 S7D - 30° Угловой мультиюнит абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 PH - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для одиночной реставрации  P - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для мостовидных конструкций и балок

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S6-S7 ДЛЯ CAD-CAM //

Абатмент для сканирования	Цифровой аналог
 SPCS - S6/S7 Для цифрового оттиска	 A1 - Digital - S6/S7
Титановое основание	Винт
Одиночные реставрации  STCS - S6/S7 с шестигр.	 S1a S6/S7 Фиолетовый винт для S6-S7
Мосты / балки  STCS - S6/S7 без шестигр.	Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

THE-ONE MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 T3 - S16S/S17S Трансфер для закрытой ложки  T1 - S16S/S17S Трансфер для открытой ложки	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	S16DS Прямой мультиюнит абатмент 
 H - S16S/S17S Защитный колпачок для мультиюнита  A1 - S16S/S17S Аналог имплантата	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	S17DS - 17° Угловой мультиюнит абатмент 
 T - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита  TW - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	S17DS - 30° Угловой мультиюнит абатмент 
 P - S16S/S17S Пластиковый выжигаемый абатмент для одиночной реставрации  PH - S16S/S17S Выжигаемый пластиковый абатмент для мостовидных конструкций и балок	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	S17DS - 45° Угловой мультиюнит абатмент 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S16S-S17S ДЛЯ CAD-CAM //


Абатмент для сканирования	Цифровой аналог
 SPCS - S16S/S17S Для цифрового оттиска	 A1 - Digital - S16S/S17S
Титановое основание	Винт
Одиночные реставрации  STCS - S16S/S17S с шестигр.	 S1a S16S/S17S Синий винт для S16S-S17S
Мосты / балки  STCS - S16S/S17S без шестигр.	Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

21





EASY-FIX ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ // 22

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S4D Абатмент	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	 T1-S4 Трансфер для открытой ложки  TP-S4 Трансфер для закрытой ложки
 S4 - S7D - 17° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 H - S4 Защитный колпачок  A1 - S4 Аналог имплантата
 S4 - S7D - 30° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 S4a - Plastic Временный абатмент  S4a - Peek Временный абатмент
		 T-S4 Временный абатмент  P-S4 Пластиковый выжигаемый абатмент

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S3D Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	 Комплектация S3D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск
 S3 - S7D - 17° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Комплектация S3-S7D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск  Аттачмент 0,5 мм
 S3 - S7D - 30° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Опционально: Жесткая матрица Стандартная матрица Мягкая матрица  Аттачмент 1 мм  Аттачмент 2 мм
		 Трансфер T1-S3  Аналог A1-S3

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.



СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - S-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация: Металлический колпачок Лабораторная матрица Экстра-мягкая матрица Мягкая матрица Стандартная матрица Усиленная матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S35D Абатмент
 Опционально:  Трансфер T1-S35  Аналог A1-S35	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7D - 17° Абатмент
 Опционально:  K21 Ручной инструмент  0,5 мм (стандарт)  1,5 мм (опционально)	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7D - 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - EASY-FIX //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Матрица средней жесткости Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S5D Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7D - 17° Абатмент
 S5 - S7 1 мм 2 мм  Опционально:  Трансфер T1-S5  Аналог A1-S5	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7D - 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - SMART-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S8D Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1,5 мм 3 мм	S8D - 15° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ




ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



Код изделия	Дополнительная информация / компоненты
CKN - 2.1	Абатмент примерочный - 0°
CKN - 2.1, 15°	Абатмент примерочный - 15°
CKN - 2.1, 25°	Абатмент примерочный - 25°

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //



Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
HN - 2.1 Формирователь десны	В 2 мм 3 мм 4 мм	—
HWN - 2.1 Широкий формирователь десны	В 2 мм 4 мм	ШИРОКИЙ
HNN - 2.1 Узкий формирователь десны	В 2 мм 4 мм	УЗКИЙ

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ //



Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
T1N - 2.1 Трансфер	15 мм	—

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ //



Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
T3N - 2.1 Трансфер	В 9 мм 2 мм	Р-ТЗ Пластиковый трансфер РМ-ТЗ Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка
T2N - 2.1 Трансфер	9 мм	—
T7N - 2.1 Трансфер	9 мм	—

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 10 Н·см.

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * :	9 мм	S1N - 2.1 Прямой абатмент
Два винта в комплекте * :	9 мм	S1WN - 2.1 Широкий прямой абатмен
Два винта в комплекте * :	В 1 мм	S1AN - 2.1 Анатомический прямой абатмен



! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Зеленый винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * :	10 мм	S2N - 2.1, 15° Угловой абатмент
Два винта в комплекте * :	10 мм	S2N - 2.1, 25° Угловой абатмент
Два винта в комплекте * :	В 1 мм	S2AN - 2.1, 15° Анатомический угловой абатмент
Два винта в комплекте * :	В 1 мм	S2AN - 2.1, 25° Анатомический угловой абатмент



! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Зеленый винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Аналог	10 мм	A1N - 2.1



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



ВРЕМЕННЫЕ (PEEK) АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



S1AN - Peek - 2.1
PEEK абатмент

Доступные размеры
В 1 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :



S2AN - Peek - 2.1, 15°
PEEK абатмент

Доступные размеры
В 1 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :



S2AN - Peek - 2.1, 25°
PEEK абатмент

Доступные размеры
В 1 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ //



S15N - 2.1 - TH
Абатмент для немедленной нагрузки

Доступные размеры
15 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :

Титан



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ //



S15N - 2.1 - T
Абатмент для немедленной нагрузки

Доступные размеры
15 мм

Дополнительная информация / компоненты
ПЛОСКОЕ

Винт в комплекте * :

Титан



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : 	 10 мм	S1PNHN - 2.1 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : 	 10 мм	S1PNN - 2.1 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	 11 мм	S1PCHN - 2.1 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	 11 мм	S1PTN - 2.1 Абатмент для литья



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Зеленый винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Опционально: пластиковый компонент с шестигранником 	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм	В комплект входит: пластиковый компонент без шестигранника S1TN - 2.1 Abutment





Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ





СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ -
ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S3N - 2.1 Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	Комплектация: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск Аттачмент 0,5 мм
 S3NN - 2.1 Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	Опционально: Жесткая матрица Стандартная матрица Мягкая матрица
 S3 - S7N - 2.1-17° Шаровидный аттачмент	В 1,5 мм 2,5 мм	Аттачмент 1 мм Аттачмент 2 мм
 S3 - S7N - 2.1-30° Шаровидный аттачмент	В 1,5 мм 2,5 мм	Трансфер T1-S3 Аналог A1-S3

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - S-LOCK //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S35N-2.1 Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	Комплектация: Металлический колпачок Лабораторная матрица Экстра-мягкая матрица Мягкая матрица Стандартная матрица Усиленная матрица Защитный диск
 S35- S7N - 2.1-17° Абатмент	В 1,5 мм 2,5 мм	Опционально: Трансфер T1-S35 Аналог A1-S35
 S35 - S7N - 2.1-30° Абатмент	В 1,5 мм 2,5 мм	0,5 мм (стандарт) 1,5 мм (опционально) K21 Ручной инструмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - EASY-FIX //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Комплектация прямого абатмента:   	В 2 мм 3 мм 4 мм	S5N-2.1 Абатмент
Комплектация углового абатмента:    	В 1,5 мм 2,5 мм	S5- S7N - 2.1-17° Абатмент
Опционально:    	В 1,5 мм 2,5 мм	S5 - S7N - 2.1-30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ MULTI-UNIT
АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 T1 - S6/S7  H - S6/S7	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм	S6N - 2.1 Абатмент
 A1 - S6/S7  T - S6/S7	В 1,5 мм 2,5 мм	S7N - 2.1 - 17° Абатмент
 PH - S6/S7  P - S6/S7	В 1,5 мм 2,5 мм	S7N - 2.1 - 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

	Код изделия	Дополнительная информация / компоненты
	CKD	Абатмент примерочный - 0°
	CKD - 15°	Абатмент примерочный - 15°
	CKD - 25°	Абатмент примерочный - 25°
	CKD - 35°	Абатмент примерочный - 35°
	CKD - 45°	Абатмент примерочный - 45°

! Примерочные абатменты CKD совместимы с платформами ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК 3.75 и КОНИЧЕСКАЯ.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	H - 3.75 Фомирователь десны	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	Подходит для всех диаметров имплантатов
	HW - 3.75 Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
	HW7 - 3.75 Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
	HW8 - 3.75 Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
	HN - 3.75 Узкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	УЗКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
	15 мм	T1 - 3.75 Трансфер
УЗКИЙ	15 мм	T4 - 3.75 Трансфер
* КОРОТКИЙ	11 мм	T5 - 3.75 Трансфер
* КОРОТКИЙ УЗКИЙ	11 мм	T6 - 3.75 Трансфер
* УЗКИЙ	15 мм	T8 - 3.75 Трансфер

* Предпочтительный выбор стоматологов.

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
КОРОТКИЙ	9 мм	T1 - 3.75 Трансфер
УЗКИЙ КОРОТКИЙ	9 мм	T7 - 3.75 Трансфер
R-T3 Пластиковый трансфер	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	T3 - 3.75 Трансфер
PM-T3 Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка	1 мм 2 мм 3 мм	T3 - 3.75, 20° Трансфер

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА //



A1 - 3.75
Аналог

12 мм

Дополнительная информация / компоненты



ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Код изделия

**Доступные
размеры**

**Дополнительная
информация / компоненты**



S1 - 3.75
Прямой абатмент

5 мм
7 мм
9 мм
12 мм
15 мм



Два винта в комплекте *



S1A - 3.75
Анатомический
прямой абатмент

В
1 мм
2 мм
3 мм
4 мм



Два винта в комплекте *



S1N - 3.75
Прямой узкий
абатмент

7 мм
9 мм



Два винта в комплекте *



S1W - 3.75
Узкий
прямой абатмент

9 мм
12 мм



Два винта в комплекте *



S1W8 - 3.75
Широкий
прямой абатмен

10 мм



Два винта в комплекте *

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

**Дополнительная
информация / компоненты**

**Доступные
размеры**

Код изделия

Два винта в комплекте * :



11 мм

S2 - 3.75, 15°
Угловой абатмент



длинный

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2L - 3.75, 15°
Угловой абатмент



узкий

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2S - 3.75, 15°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



11 мм

S2 - 3.75, 25°
Угловой абатмент



длинный

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2L - 3.75, 25°
Угловой абатмент



узкий

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2S - 3.75, 25°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



13 мм

S2 - 3.75, 35°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



13 мм

S2 - 3.75, 45°
Угловой абатмент



! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Синий винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АНАТОМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

**Дополнительная
информация / компоненты**

**Доступные
размеры**

Код изделия

Два винта в комплекте * :



В
1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2A - 3.75, 15°
Анатомический
угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



В
1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2A - 3.75, 25°
Анатомический
угловой абатмент



! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Синий винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.



ВРЕМЕННЫЕ (PEEK) АБАТМЕНТЫ //

34

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	S1A - Peek - 3.75 PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * :
	S2A - Peek - 3.75, 15° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * :
	S2A - Peek - 3.75, 25° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * :

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ //

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	T3 - 3.75 Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	 P-T3 Пластиковый трансфер
	T3 - 3.75, 20° Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	 PM-T3 Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка

+ **T3-3.75 - Smart Solution:** трансфер / абатмент для немедленной или временной нагрузки (B в комплекте: 2 x T3, P - , PMP - , PM-T3)

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 15 Н·см.

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ //

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	S15 - Т - 3.75 Абатмент для немедленной нагрузки	15 мм	ПЛОСКОЕ Винт в комплекте * : ! Титан

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : ! Титан	15 мм	S15 - TH - 3.75 Абатмент для немедленной нагрузки

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.*
Клинический абатментный винт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : ! Пластик/Титан	11 мм	S1PNH - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PN - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PT - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PC - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PCH - 3.75 Абатмент для литья

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Синий винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Опционально: пластиковый компонент с шестигранником	В комплект входит: пластиковый компонент без шестигранника B 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	S1T - 3.75 Абатмент



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

35

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //


Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S6 - 3.75 Прямой мультиюнит абатмент	 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	 T1 - S6/S7 Трансфер для открытой ложки  A1 - S6/S7 Аналог
 S7 - 3.75, 10° Угловой мультиюнит абатмент	 1 мм 2 мм	 H - S6/S7 Защитный колпачок для мультиюнита  T - S6/S7 Временный абатмент
 S7 - 3.75, 17° Угловой мультиюнит абатмент	 1 мм 2 мм 3 мм	 PH - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для одиночной реставрации  P - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для мостовидных конструкций и балок
 S7 - 3.75, 30° Угловой мультиюнит абатмент	 1 мм 2 мм 3 мм	

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S6-S7 для CAD-CAM //

Абатмент для сканирования	Цифровой аналог
 SPCS - S6/S7 Для цифрового оттиска	 A1 - Digital - S6/S7
Титановое основание	Винт
Одиночные реставрации  STCS - S6/S7 с шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах	Мосты / балки  STCS - S6/S7 без шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах
	 S1a S6/S7 Фиолетовый винт для S6-S7

THE-ONE MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 T3 - S16S/S17S Трансфер для закрытой ложки  T1 - S16S/S17S Трансфер для открытой ложки	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S16S - 3.75 Прямой мультиюнит абатмент
 H - S16S/S17S Защитный колпачок для мультиюнита  A1 - S16S/S17S Аналог	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17S - 3.75, 17° Угловой мультиюнит абатмент
 T - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита  TW - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17S - 3.75, 30° Угловой мультиюнит абатмент
 P - S16S/S17S Пластиковый выжигаемый абатмент для одиночной реставрации  PH - S16S/S17S Пластиковый выжигаемый абатмент для мостовидных конструкций и балок	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17S - 3.75, 45° Угловой мультиюнит абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S16S-S17S для CAD-CAM //

Абатмент для сканирования	Цифровой аналог
 SPCS - S16S/S17S Для цифрового оттиска	 A1 - Digital - S16S/S17S
Титановое основание	Винт
Одиночные реставрации  STCS - S16S/S17S с шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах	Мосты / балки  STCS - S16S/S17S без шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах
	 S1a S16S/S17S Синий винт для S16S-S17S



EASY-FIX для немедленной нагрузки //


38

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S4 - 3.75 Абатмент	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм	 T1-S4 Трансфер для открытой ложки  TP-S4 Трансфер для закрытой ложки
 S4 - S7 - 3.75, 17° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 H-S4 Защитный колпачок  A1-S4 Аналог имплантата
 S4 - S7 - 3.75, 30° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 S4a - Plastic Временный абатмент  S4a - Peek Временный абатмент
		 T-S4 Временный абатмент  P-S4 Пластиковый выжигаемый абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 15 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S3 - 3.75 Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	 Комплектация S3D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск
 S3 - S7 - 3.75, - 17° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Комплектация S3-S7D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск  Аттачмент 0,5 мм
 S3 - S7 - 3.75, - 30° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Опционально: Жесткая матрица Стандартная матрица Мягкая матрица  Аттачмент 1 мм  Аттачмент 2 мм
		 Трансфер T1-S3  Аналог A1-S3

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.



СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - S-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация: Металлический колпачок Лабораторная матрица Экстра-мягкая матрица Мягкая матрица Стандартная матрица Усиленная матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S35 - 3.75 Абатмент
 Опционально: Трансфер T1-S35  Аналог A1-S35	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7 - 3.75, 17° Абатмент
 K21 Ручной инструмент  0,5 мм (стандарт)  1,5 мм (опционально)	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7 - 3.75, 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - EASY-FIX //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Матрица средней жесткости Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S5 - 3.75 Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7 - 3.75, 17° Абатмент
 S5 - S7 1 мм 2 мм  Опционально: Трансфер T1-S5  Аналог A1-S5	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7 - 3.75, 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - SMART-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S8 - 3.75 Абатмент
 Опционально: Трансфер T1-S8  Аналог A1-S8  Magic Tool Инструмент для установки и извлечения локаторов	В 1,5 мм 3 мм	S8 - 3.75, 15° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

39



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОДНОСОСТАВНЫХ ИМПЛАНТАТОВ //

40

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Дополнительная информация / компоненты



T1-S4
Трансфер для открытой ложки



TP-S4
Пластиковый трансфер для закрытой ложки



H-S4
Защитный колпачок



A1-S4
Аналог имплантата



S4a - Plastic
Временный абатмент



S4a - PEEK
Временный абатмент



P9S



P7S



T-S4
Временный абатмент



P-S4
Выгораемый пластиковый абатмент

КЛЮЧИ/ОТВЕРТКИ //

Код изделия

K6

Ключ для изгиба шейки имплантата P9S 16 мм



ШАГ 1



ШАГ 2

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ИЗГИБА: 25°

CAD - CAM

S4 //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1 - Digital - S4

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки



STCS - S4 с шестигр.

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах



STCS - S4 без шестигр.

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах



S1a S4

Синий винт для S4

Винт

КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА (P5D, P5G, P1D, P7D) //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1D - Digital

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки

STCSD с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

STCSD без шестигранныка



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

Титановое основание

Тит. основание Sirona

Тит. основание ZirkonZahn

CS-STCD с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм

CZ-STCD с шестигранныком



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

УЗКАЯ КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА (P7N) //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1N - Digital

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки

STCNC - 2.1 с шестигранныком



0,35 мм

STCNC - 2.1 без шестигранныка



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

ПЛАТФОРМА 3.75 (P1, P7) //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1 - Digital - 3.75

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки

Тит. основание Sirona

Тит. основание ZirkonZahn

STCS - 3.75 с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

STCS - 3.75 без шестигранныка



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

CS-STC - 3.75 с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

CZ-STC - 3.75 с шестигранныком



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

АКСЕССУАРЫ CAD - CAM

SGS Dental Dynamic Solutions

Система Dynamic CAD/CAM

Используется в случаях, когда необходимо скорректировать направление входа винта при неблагоприятном положении имплантатов, улучшая функциональность и эстетику фрезерованной ортопедической конструкции.

Наша отвертка имеет угловое соединение, что облегчает работу с динамометрическим ключом или ручной трещоткой при использовании соответствующих адаптеров или рукояток.

Система защищает винт и предотвращает его поломку при чрезмерном крутящем моменте за счет деформации отвертки до того, как может произойти повреждение винта.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ //




Код изделия	
	DRE+ Универсальный адаптер
	Отвертка Dynamic 24 мм 32 мм




! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

Титановые абатменты Dynamic



КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия	
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-baseD Абатмент	
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-baseD Абатмент	
 головка 9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-TibaseD Абатмент	
 головка 9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-TibaseD Абатмент	

УЗКАЯ КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия	
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	DynTi-baseN Абатмент	

ПЛАТФОРМА 3.75 //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия	
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-base 3.75 Абатмент	
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-base 3.75 Абатмент	
 головка 5/7/9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-Tibase 3.75 Абатмент	
 головка 5/7/9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-Tibase 3.75 Абатмент	

ЦИФРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ **SGS DENTAL**

44

АКСЕССУАРЫ CAD - CAM

	CAD/CAM	ПЛАНИРОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

	CAD/CAM	ПЛАНИРОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ
		
		
		
		
		
		
		
	Измерение первичной стабильности имплантатов	
	Измерение первичной стабильности имплантатов	



СТАНДАРТНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

1 K5 - 9
Отвертка

2 K5 - 15
Отвертка

3 K8 - 23
Отвертка

4 K8 - 28
Отвертка

5 K5D - 9
Отвертка

6 K5D - 15
Отвертка

7 K8D - 23
Отвертка

8 K8D - 28
Отвертка

9 K5N - 9
Отвертка

10 K5N - 15
Отвертка

11 K8N - 23
Отвертка

12 K8N - 28
Отвертка

13 K1 - 9
Отвертка

14 K1 - 15
Отвертка

15 K2 - 9
Отвертка

16 K2 - 15
Отвертка

17 K9 - 23
Отвертка

18 K7
Винт для извлечения абатмента

19 K7N
Винт для извлечения абатмента

20 Примерочный абатмент

21 K5 - 0
Отвертка

22 R8T
Динамометрический ключ-трещотка

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

SKM-UP СТАНДАРТНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

DR 1.5

DRCZ+ 2.0

DRCZ+ 2.5

DRCZ+ 2.8

DRCZ+ 3.2

DRCZ+ 3.7

DRCZ+ 4.0

DRCZ+ 4.5

DRCZ+ 5.5

Поставляется с цилиндрическими сверлами

Сверла собственной разработки SGS Dental

23

1.5 2.0 2.5 2.8 3.2 3.7 4.0 4.5 5.5

DRILLS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DRIVER DRIVER "D" DRIVER "N"

13 14 15 16 17 18 19

PROSTHETICS

20 20

Parallel pin

21

SGS Dental

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ //

34 DRR 13

35 DRR 11.5

36 DRR 10

37 DRR 8

38 DRR 6

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

23 D9

Рукоятка

SGS

Хирургические наборы

РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

26 K1 - 9

Отвертка

27 K1 - 15

Отвертка

28 K2 - 9

Отвертка

29 K2 - 15

Отвертка

30 K9 - 23

Отвертка

31 K7

Винт для извлечения абатмента

32 K7N

Винт для извлечения абатмента

33 CS-S6/S7

Зенкер

34 CS-S16S/S17S

Зенкер

35 DR-E

Удлинитель сверла

36 CKD

Примерочный абатмент

37 CKD - 15°

Примерочный абатмент

38 CKD-25°

Примерочный абатмент

39 CKD-35°

Примерочный абатмент

40 CKD-45°

Примерочный абатмент

41 CKN - 2,1, 15°

Примерочный абатмент

42 CKN - 2,1, 25°

Примерочный абатмент

43 K5 - 9

Отвертка

44 K5D - 9

Отвертка

45 K5N - 9

Отвертка

59 Направляющий пин для зенкера

12 K5 - 0

Отвертка

46 K5 - 15

Отвертка

47 K5D - 15

Отвертка

48 K5N - 15

Отвертка

55 R8T

Динамометрический ключ-трещотка

57 Параллельный пин Короткий

48 K8 - 23

Отвертка

49 K8D - 23

Отвертка

50 K8N - 23

Отвертка

58 Параллельный пин Длинный

48 K8 - 28

Отвертка

49 K8D - 28

Отвертка

50 K8N - 28

Отвертка

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

SKM+01 РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

LN-2.0

1

DRCZ+ 1.5-8

2

DRCZ+ 2.0

3

DRCZ+ 2.5

4

DRCZ+ 2.8

5

DRCZ+ 3.2

6

DRCZ+ 3.7

7

DRCZ+ 4.0

8

DRCZ+ 4.5

9

DRCZ+ 5.5

10

Поставляется с цилиндрическими сверлами

Сверла собственной разработки SGS Dental

1 LINDEMANN 2.0-2.5

2 1.5

3 2.0

4 2.5

5 2.8

6 3.2

7 3.7

8 4.0

9 4.5

10 5.5

57 57

58 58

59 59

11 DRR-13

12 DRR-11.5

13 DRR-11

14 DRR-8

15 DRR-6

16 P5

17 P5-3.5

18 P5-3.75

19 P5-4.2

20 P5-4.5

21 P7/P1

22 P7-3.5

23 P7-3.75

24 P7-4.2

25 P7-4.5

26 K3-9

27 K1-15

28 K2-9

29 K2-15

30 K9-23

31 K7

32 K7N

33 S6/S7

34 S16/S17

35 DR-E

36 CKD

37 CKD-15°

38 CKD-25°

39 CKD-35°

40 CKD-45°

41 CKN-2.1, 15°

42 CKN-2.1, 25°

43 K5-9

44 K5D-9

45 K5N-9

46 K5-15

47 K5D-15

48 K5N-15

49 K8-23

50 K8D-23

51 K8N-23

52 K8-28

53 K8D-28

54 K8N-28

55 55

56 K5-0

POSITION KITS

DRILL STOPPERS

COUNTERSINK

PROSTHETIC TOOLS

DRIVERS FOR INTERNAL HEXAGON

DRIVERS FOR CONICAL PLATFORM

DRIVERS FOR NARROW CONICAL PLATFORM

SGS Dental

It is user's responsibility to clean the surgical kit before and after using.

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ //

11 DRR 13

12 DRR 11.5

13 DRR 10

14 DRR 8

15 DRR 6

ЗЕНКЕРЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ //

CS5 3.5

16

CS5 3.75

17

CS5 4.2

18

CS5 4.5

19

CS5 5.0

20

CS7 3.5

21

CS7 3.75

22

CS7 4.2

23

CS7 4.5

24

CS7 5.0

25

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

49

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

K1 - 9
Отвертка

K1 - 15
Отвертка

K2 - 9
Отвертка

K5 - 0
Отвертка



K13
3.0

K13
3.2

K13
3.5

K13
4.2

K13
5.0




DR
1.5-8



DRCZ+
2.0



DRCZ+
2.5



DRCZ+
2.8



DRCZ+
3.2



DRCZ+
3.7



DRCZ+
4.0



DRCZ+
4.5

K6
Отвертка

K7N
Отвертка



R8T
Динамометрический ключ-трещотка



НОВЫЙ SK-ONE СКОРО В ПРОДАЖЕ

ДЛЯ ОДНОСОСТАВНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

SK-ONE

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ ОДНОСОСТАВНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

38 DRG-4.5 L6
Сверло

39 DRG-4.5 L8
Сверло

40 DRG-4.5 L10
Сверло

41 DRG-4.5 L11.5
Сверло

42 DRG-4.5 L13
Сверло

43 DRG-4.5 L16
Сверло

32 DRG-4.0 L6
Сверло

33 DRG-4.0 L8
Сверло

34 DRG-4.0 L10
Сверло

35 DRG-4.0 L11.5
Сверло

36 DRG-4.0 L13
Сверло

37 DRG-4.0 L16
Сверло

26 DRG-3.7 L6
Сверло

27 DRG-3.7 L8
Сверло

28 DRG-3.7 L10
Сверло

29 DRG-3.7 L11.5
Сверло

30 DRG-3.7 L13
Сверло

31 DRG-3.7 L16
Сверло

20 DRG-3.2 L6
Сверло

21 DRG-3.2 L8
Сверло

22 DRG-3.2 L10
Сверло

23 DRG-3.2 L11.5
Сверло

24 DRG-3.2 L13
Сверло

25 DRG-3.2 L16
Сверло

14 DRG-2.8 L6
Сверло

15 DRG-2.8 L8
Сверло

16 DRG-2.8 L10
Сверло

17 DRG-2.8 L11.5
Сверло

18 DRG-2.8 L13
Сверло

19 DRG-2.8 L16
Сверло

8 DRG 2.5 L6
Сверло

9 DRG 2.5 L8
Сверло

10 DRG 2.5 L10
Сверло

11 DRG 2.5 L11.5
Сверло

12 DRG 2.5 L13
Сверло

13 DRG 2.5 L16
Сверло

1 DLG-2.0
Направляющее
сверло для пина

5 TPG 5.1
Мукотом

4 TPG 4.4
Мукотом

6 GBM 4.3
Костная
мельница

7 GBM 5.0
Костная
мельница

2 Пин для
фиксации
шаблона

3 Винт для фиксации
шаблона

56 R8T
Динамометрический ключ-трещотка

56

54 K2-15
Ручная
отвертка

50 Insertion Tools
Implant Carrier

51 K5GL
Отвертка

52 K3D
Адаптер

53 K8R
Переходник для
ключа-трещотки

55 K5SG
Отвертка

45 K5G
Отвертка

47 K5GD
Отвертка

49 K5GN
Отвертка

51 K5GP
Отвертка

53 K8R
Переходник для
ключа-трещотки

55 K5GL
Отвертка

44 K8G
Отвертка

46 K8GD
Отвертка

48 K8GN
Отвертка

50 K8GP
Отвертка

52 K3D
Адаптер

54 K2-15
Ручная
отвертка

1 Fixation Drill

2 Tissue Punch

3 Rear Mill

4 Template Anchoring Screws

5 Fixation Pins

6 Insertion Tools
Internal Hex

7 Insertion Tools
Narrow Canical

8 Insertion Tools
Internal Hex

9 Insertion Tools
Narrow Canical

10 Insertion Tools
Internal Hex

11 Insertion Tools
Narrow Canical

12 Insertion Tools
Internal Hex

13 Insertion Tools
Narrow Canical

14 Insertion Tools
Internal Hex

15 Insertion Tools
Narrow Canical

16 Insertion Tools
Internal Hex

17 Insertion Tools
Narrow Canical

18 Insertion Tools
Internal Hex

19 Insertion Tools
Narrow Canical

20 Insertion Tools
Internal Hex

21 Insertion Tools
Narrow Canical

22 Insertion Tools
Internal Hex

23 Insertion Tools
Narrow Canical

24 Insertion Tools
Internal Hex

25 Insertion Tools
Narrow Canical

26 Insertion Tools
Internal Hex

27 Insertion Tools
Narrow Canical

28 Insertion Tools
Internal Hex

29 Insertion Tools
Narrow Canical

30 Insertion Tools
Internal Hex

31 Insertion Tools
Narrow Canical

32 Insertion Tools
Internal Hex

33 Insertion Tools
Narrow Canical

34 Insertion Tools
Internal Hex

35 Insertion Tools
Narrow Canical

36 Insertion Tools
Internal Hex

37 Insertion Tools
Narrow Canical

38 Insertion Tools
Internal Hex

39 Insertion Tools
Narrow Canical

40 Insertion Tools
Internal Hex

41 Insertion Tools
Narrow Canical

42 Insertion Tools
Internal Hex

43 Insertion Tools
Narrow Canical

44 Insertion Tools
Internal Hex

45 Insertion Tools
Narrow Canical

46 Insertion Tools
Internal Hex

47 Insertion Tools
Narrow Canical

48 Insertion Tools
Internal Hex

49 Insertion Tools
Narrow Canical

50 Insertion Tools
Internal Hex

51 Insertion Tools
Narrow Canical

52 Insertion Tools
Internal Hex

53 Insertion Tools
Narrow Canical

54 Insertion Tools
Internal Hex

55 Insertion Tools
Narrow Canical

56 Insertion Tools
Internal Hex

GS52
втулка навигационная для
хирургического шаблона


GS4
втулка фиксирующая для
хирургического шаблона

ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО //

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

НОВЫЙ SKM+02

СКОРО В ПРОДАЖЕ



1 CKD
Примерочный абатмент

7 CKN-15°
Примерочный абатмент

13 K2 - 9
Отвертка

2 CKD-15°
Примерочный абатмент

8 CKN-25°
Примерочный абатмент

14 K2 - 15
Отвертка

3 CKD-25°
Примерочный абатмент

9 CS-S6/S7
Зенкер

15 K7
Винт для извлечения абатмента

4 CKD-35°
Примерочный абатмент

10 CS-S16S/S17S
Зенкер

16 K7N
Винт для извлечения абатмента

5 CKD-45°
Примерочный абатмент

11 K1 - 9
Отвертка

17 K9 - 23
Отвертка

6 CKN
Примерочный абатмент

12 K1 - 15
Отвертка

CS
Направляющий пин

18 R8T
Динамометрический ключ-трещотка



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ //

Материал: нержавеющая сталь

K3D

Адаптер



K-10

Техническая отвертка



DRCST- 2.0-06	DRCST- 2.0-08	DRCST- 2.0-10	DRCST- 2.0-11,5	DRCST- 2.0-13
				
DRCST- 2.5-06	DRCST- 2.5-08	DRCST- 2.5-10	DRCST- 2.5-11,5	DRCST- 2.5-13
				
DRCST- 2.8-06	DRCST- 2.8-08	DRCST- 2.8-10	DRCST- 2.8-11,5	DRCST- 2.8-13
				
DRCST- 3.2-06	DRCST- 3.2-08	DRCST- 3.2-10	DRCST- 3.2-11,5	DRCST- 3.2-13
				
DRCST- 3.7-06	DRCST- 3.7-08	DRCST- 3.7-10	DRCST- 3.7-11,5	DRCST- 3.7-13
				
DRCST- 4.0-06	DRCST- 4.0-08	DRCST- 4.0-10	DRCST- 4.0-11,5	DRCST- 4.0-13
				
DRCST- 4.5-06	DRCST- 4.5-08	DRCST- 4.5-10	DRCST- 4.5-11,5	DRCST- 4.5-13
				

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

SKD-C НАБОР КОНИЧЕСКИХ СВЕРЛ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ //

Материал: нержавеющая сталь


- DR - 1.5
Маркировочное сверло
- DR - 1.5 - 8
Маркировочное сверло
- LN - 2.0
Сверло Lindemann
- DR-E
Удлинитель сверла
- DR-T 4/5
Трепан 4,4mm
- DR-T 5/6
Трепан 5,1mm



- D17
Мукатом
- K18
Экстрактор имплантата/ Винта
- M+
Глубиномер



- R8T
Динамометрический ключ-трещотка
- R8T-B
Динамометрический ключ-трещотка



- D9
Рукоятка



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

СИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ БЫВАЮТ СЛОЖНЫМИ



Все права защищены. Ни одна часть настоящего издания не может быть воспроизведена, распространена или передана в какой-либо форме и какими-либо средствами, включая фотокопирование, аудиозапись, а также иными электронными или механическими способами, без предварительного письменного разрешения издателя, за исключением кратких цитат, используемых в критических обзорах, и иных некоммерческих случаев, допускаемых законодательством об авторском праве.



SGS Dental Implant System Holding AG
Industriestrasse 47, 6300 Zug
Switzerland



Официальный представитель на территории РК:
ТОО «Рамтэк»

г. Астана район Есиль, ул. Сыганак, 43, н.п. 9б.

Тел.: +7 (7172) 550 758

info@ramtec.kz | www.ramtec.kz